




Шкаф нейтральный, типа ШКН, ШРН

Шкаф для хлеба, типа ШРХ



ПАСПОРТ

(инструкция по эксплуатации)



г. Краснодар

1. Назначение

Шкафы нейтральные предназначены для хранения посуды, кухонных принадлежностей и продуктов, не требующих специального температурного режима на предприятиях общественного питания и торговли.

Шкафы для хлеба предназначены для сохранения и складирования хлебобулочных изделий на предприятиях общественного питания и торговли.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций шкафов:

- ШКН (шкаф нейтральный с дверьми-купе) – имеет 3 промежуточные полки;
- ШРН (шкаф нейтральный с дверьми распашными) - имеет 3 промежуточные полки;
- ШРХ (шкаф для хлеба) – имеет 6 уровней под хлебные лотки.

2. Техническое описание

Шкаф нейтральный типа ШКН, ШРН и шкаф для хлеба типа ШРХ имеет сварной каркас, изготовленный из профильной трубы 25*25 AISI 430 (304). Бока, задняя стенка, крыша и дно защиты листом нержавеющей стали AISI 430 (304) толщиной не менее 0,6 мм. В зависимости от выбранной модели шкафы изготавливаются с дверьми распашными или дверьми-купе. Шкафы нейтральные оснащаются полками для размещения кухонного инвентаря и т.д., шкафы для хлеба оснащаются направляющими под хлебные лотки. Стенки шкафов для хлеба перфорированы для обеспечения вентиляции внутреннего объема.

Ножки шкафов изготовлены из профильной трубы 40*40 AISI 430 (304) и имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделие поставляется в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

3. Технические характеристики

Шкафы выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	В	Примечание
ШКН	1000	500	1800	Дверь распашная – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1200	500	1800	Дверь распашная – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1500	500	1800	Дверь распашная – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1000	600	1800	Дверь распашная – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1200	600	1800	Дверь распашная – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1500	600	1800	Дверь распашная – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
ШРН	800	500	1800	Двери-купе – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1000	500	1800	Двери-купе – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1200	500	1800	Двери-купе – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	800	600	1800	Двери-купе – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1000	600	1800	Двери-купе – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
	1200	600	1800	Двери-купе – 2 шт., полка промежуточная – 3 шт.
ШРХ	800	500	1800	Дверь распашная – 2 шт., уровни под лотки – 6 шт.
	800	600	1800	Дверь распашная – 2 шт., уровни под лотки – 6 шт.

ООО «Стил-Комплект» может выпускать шкафы с другими габаритными размерами, количеством полок/уровней и дверей по спецзаказу.

Максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.

4. Условия эксплуатации

- Запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;

- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;

- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

5. Хранение и транспортировка

Хранение шкафа должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец шкафа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный шкаф допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка шкафа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке шкафа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части шкафа по материалам, из которых они изготовлены.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации шкафа составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда шкаф вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

8. Комплект поставки

1	Шкаф нейтральный/Шкаф для хлеба в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

9. Сведения о приемке

Шкаф нейтральный ШКН _____, ШРН _____, Шкаф для хлеба ШРХ _____, изготовленный на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-001-98856782-2021 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

10. Сведения об упаковке

Шкаф нейтральный ШКН _____, ШРН _____, Шкаф для хлеба ШРХ _____, упакован на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»

350075, Краснодарский край, г. Краснодар,

4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1

т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

mailbox@gp-steel.ru

<https://gp-steel.ru>